

SAUTER DA 10-3

KERN

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.



Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
--	---------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
--	-------------

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm
--	--

Type de pile/batterie	NiMH
-----------------------	------

Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
--------------------------	---------------------------------

Pile capacité	750 mAh
---------------	---------

Pile tension	4,8 V
--------------	-------

Pile - Poids individuel	50 g
-------------------------	------

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
--	------

Batterie temps de chargement	14 h
------------------------------	------

Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée
-------------------------	---------------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	15 °C
----------------------------	-------

Température ambiante [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Température de stockage [Min]	-10 °C
-------------------------------	--------

Température de stockage [Max]	40 °C
-------------------------------	-------

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Couplemètre
Groupe de produit	Couplemètre pour serrures rotatives
Famille de produits	DA

Système de mesure

Objet d'essai diamètre [Max]	16 cm
Plage de mesure couple [Max]	10 Nm
Lecture couple [d] (Nm)	0,002 Nm
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	500
Plage de mesure couple [Min]	0,5 Nm

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran résolution	128×64

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	100×160×250 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×100 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

Fonctions

Fonction de valeur limite	✓
---------------------------	---

SAUTER DA 10-3



Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-120

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d
Dimensions emballage (L×P×H) 375×321×110 mm
Mode de livraison Service de colis
Poids net env. 3,0 kg
Poids brut env. 3,8 kg
Poids d'expédition 3,7 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761193376
Numéro de marchandise 90318080
Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

