

SAUTER DA 10-3

KERN

Verificação confortável de fechos roscados, por exemplo, de garrafas, frascos etc.



Função Peak	✓
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série USB-Device
------------	-------------------------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	750 mAh
Bateria tensão	4,8 V
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	18 h
Acumulador tiempo de carga	14 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medidor de torque
Grupo de produto	Medidor de torque para fechos roscados
Família de produto	DA

Sistema de medição

Gama de medição torque [Min]	0,5 Nm
Gama de medição torque [Max]	10 Nm
Leitura torque [d] (Nm)	0,002 Nm
Objecto de teste diâmetro [Max]	16 cm
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	120%
Unidades de medição	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Memória interna de dados: Número de valores individuais	500
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Frequência de medição interna	1000 Hz
Tolerância (% de [Max])	0,5%

Ecrã

Tipo de exposição	gráfico LCD
Ecrã resolução	128×64

Desenho

Dimensões (L×P×A)	100×160×250 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	250×160×100 mm
Material da caixa	metal, lacado

Funções

Função do valor limite	✓
------------------------	---

SAUTER DA 10-3

KERN

Verificação confortável de fechos roscados, por exemplo, de garrafas, frascos etc.

Serviços

Número do artigo para calibração
de fábrica 961-120

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A) 375×321×110 mm
Método de envio Serviço de encomendas
Peso líquido aprox. 3,0 kg
Peso bruto aprox. 3,8 kg
Peso de envio 3,7 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

