

SAUTER DB 100-2

KERN

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Drehmomentmessgerät
Produktgruppe	Drehmomentmessgerät für Werkzeuge
Produktfamilie	DB

Messsystem	
Messbereich Drehmoment [Min]	5 Nm
Messbereich Drehmoment [Max]	100 Nm
Ablesbarkeit Drehmoment [d] (Nm)	0,02 Nm
Unterstützte Werkzeugaufnahmen	3/8 "
Überlastschutz (% von [Max])	120%
Einheiten	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte	500
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	1
Interne Messfrequenz	1000 Hz
Toleranz (% von [Max])	0,5%

Display	
Display-Art	Grafik-LCD
Display Auflösung	128x64

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	200×100×50 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	180×110×45 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	200×100×50 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	200×100×50 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert

Funktionen	
Grenzwertfunktion	✓
Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 - 60 min

Schnittstelle	
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 500 mA
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterieanschluss	2 pol Wannenstecker
Batterie-Kapazität	750 mAh
Batterie-Spannung	4,8 V
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	18 h
Akku Ladezeit	14 h

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	15 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-120

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d

SAUTER DB 100-2



Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 370×322×113 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 3,2 kg

Bruttogewicht ca. 4,2 kg

Versandgewicht 4,02 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION

