

# SAUTER DB 100-2

**KERN**

Test de couple confortable pour les outils



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Couplemètre
Groupe de produit	Couplemètre pour outils
Famille de produits	DB

Système de mesure	
Plage de mesure couple [Min]	5 Nm
Plage de mesure couple [Max]	100 Nm
Lecture couple [d] (Nm)	0,02 Nm
Capteurs de couple pris en charge	3/8 "
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	500
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolérance (% de [Max])	0,5%

Écran	
Écran type	graphique LCD
Écran résolution	128×64

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	200×100×50 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	180×110×45 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	200×100×50 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	200×100×50 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

Fonctions	
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface	
Interfaces	RS-232 de série USB-Device

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	750 mAh
Pile tension	4,8 V
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
Batterie temps de chargement	14 h

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	15 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Services	
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-120

# SAUTER DB 100-2




Test de couple confortable pour les outils

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	370×322×113 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	4,2 kg
Poids d'expédition	4,02 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

