

# KERN DE 35K5DL

**KERN**

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



lb  
oz  
ffa  
tol

| Categorie        |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Plateauweegschaal    |
| Productfamilie   | DE                   |

| Meetsysteem                          |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Multidelingsweegschaal       |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 15 kg; 35 kg                 |
| Afleesbaarheid [d]                   | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Reproduceerbaarheid                  | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Linearisatie                         | ± 0,015 kg; 0,03 kg          |
| Resolutie                            | 3.000, 3.500                 |
| Tarrabereik                          | 35 kg                        |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 30 kg (M1)                   |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 10 kg; 20 kg; 30 kg          |
| Inslingertijd                        | 2,5 s                        |
| Opwarmtijd                           | 10 min; 10 min               |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,025 kg; 0,05 kg            |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 40 g                         |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 80 g                         |
| Vooraf ingestelde eenheid            | g                            |

|          |         |
|----------|---------|
| Eenheden | kg      |
|          | g       |
|          | dwt     |
|          | tl (Tw) |
|          | tl (HK) |
|          | ozt     |
|          | mo      |

| Scherm                        |          |
|-------------------------------|----------|
| Type display                  | LCD      |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓        |
| Scherm grootte                | 87×29 mm |
| Scherm cijferhoogte           | 25 mm    |

| Ontwerp                                       |                |
|---|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)           | 225×110×55 mm  |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)                | 522×403 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak                      | 522×403 mm     |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)                | 522×403×83 mm  |
| Materiaal weegoppervlak                       | edelstaal      |
| Materiaal plateau                             | metaal, gelakt |
| Materiaal displaybehuizing                    | Kunststoffen   |
| Afleesinrichting kabellengte                  | 1,4 m          |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m            |
| Meetcellen - aantal                           | 4              |

| Functies  |                            |
|---|----------------------------|
| Recept/samenstellingsniveau   | Sum A                      |
| Percentage bepalen  | ✓                          |
| Wegingen onder het weegplateau  | Geen                       |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden                              | ✓                          |
| Telfunctie  | ✓                          |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 3.500                      |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 10 g                       |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 100 g                      |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | 5, 10, 20, 25, 50          |
| Bescherming IP - scherm   | geen IP-beveiliging        |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf   | 3 min off                  |
| Tarreefunctie   | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening   | 5                          |

| Interface  |                  |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |

# KERN DE 35K5DL

# KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

## Stroomvoorziening

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter          |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 15 V, 500 mA            |
| Type batterij/accu   | NiMH                    |
| Batterij   | 9 V Block               |
| Batterijaansluiting  | Insteekklemmen          |
| Batterij oplaadtijd  | 12 h                    |
| Accu   | NDE-A02                 |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 15 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 30 h                    |
| Accu oplaadtijd  | 10 h                    |
| Accu optioneel   | Accu optioneel          |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie              | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |


## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 620×600×190 mm |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Nettogewicht     | 15,6 kg      |
| Verzendmethode   | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 16 kg        |
| Brutogewicht ca. | 18 kg        |
| Verzendgewicht   | 17,8 kg      |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

