

KERN ECB 10K-3N

KERN

Plate, mobile, simple



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table
Famille de produits	ECB

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	10 kg
Lecture [d]	0,005 kg
Reproductibilité	0,005 kg
Linéarité	± 0,02 kg
Résolution	2.000
Plage de tare	10 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	5 kg (M3)
Points d'ajustage possibles	5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,015 kg
Fluage maximal (15 minutes)	10 g
Fluage maximal (30 minutes)	20 g
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	100×25 mm
Écran hauteur de chiffres	21 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	320×300×60 mm
----------------------------	---------------

Dimensions surface de pesée (L×P)	320×260 mm
Dimensions surface de pesée	320×260 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	320×260×60 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	-
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	sélectionnable
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	2

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	6×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	100 h
Pile tension	9 V
Batterie	PCB-A01
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	30 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	30 h
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie en option	Batterie en option - interne

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

KERN ECB 10K-3N

Plate, mobile, simple

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	380×405×90 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,6 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d'expédition	2,88 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

