

# KERN ECB 50K-2N

**KERN**

Flach, mobil, unkompliziert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Tischwaage
Produktfamilie	ECB

## Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit [d]	0,02 kg
Reproduzierbarkeit	0,02 kg
Linearität	± 0,08 kg
Auflösung	2.500
Tarierbereich	50 kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	20 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,6 kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	40 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	80 g
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg

## Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Größe	100x25 mm
Display Ziffernhöhe	21 mm

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	320×300×60 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	320×260 mm
Abmessungen Wägefläche	320×260 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	320×260×60 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Displaygehäuse	Kunststoff

## Funktionen

Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	selectable
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	2

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	6×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	100 h
Batterie-Spannung	9 V
Akku	PCB-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
Akku Ladezeit	10 h
Akku optional	Akku optional - intern

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C

# KERN ECB 50K-2N



Flach, mobil, unkompliziert

Lagertemperatur [Max]	60 °C
-----------------------	-------

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
---	---------

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128
--------------------------------------	---------

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×330×100 mm
--------------------------------	----------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	2,6 kg
------------------	--------

Bruttogewicht ca.	3,0 kg
-------------------	--------

Versandgewicht	2,946 kg
----------------	----------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

