

# KERN ECB 50K-2N

**KERN**

Piatta, portatile e di facile uso



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo
Famiglia di prodotti	ECB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,02 kg
Riproducibilità	0,02 kg
Linearità	± 0,08 kg
Risoluzione	2.500
Range di tara	50 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	20 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,6 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	40 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	80 g
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	100×25 mm
Display altezza cifre	21 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	320×300×60 mm
----------------------------------	---------------

Dimensioni superficie di pesata (L×P)	320×260 mm
Dimensioni superficie di pesata	320×260 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	320×260×60 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	Plastica

## Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	2

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	6×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	100 h
Batteria tensione	9 V
Accumulatore	PCB-A01
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	30 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

# KERN ECB 50K-2N

Piatta, portatile e di facile uso

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per regolazione  
in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione  
DAkkS 963-128

Numero di articolo per certificato  
di conformità 969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 370×330×100 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,6 kg

Peso lordo ca. 3,0 kg

Peso di spedizione 2,946 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

