

KERN ECE 10K-3N

KERN

Flach, mobil, unkompliziert



Kategorie

| | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Tischwaage |
| Produktfamilie | ECE |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 10 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,005 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,005 kg |
| Linearität | ± 0,02 kg |
| Auflösung | 2.000 |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 5 kg (M3) |
| Mögliche Justierpunkte | 5 kg |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,015 kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 10 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 20 g |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |

Display

| | |
|-------------------------|-----------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | nein |
| Display Größe | 100x25 mm |
| Display Ziffernhöhe | 21 mm |

Bauform

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 320×300×60 mm |
|-----------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 320×260 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 320×260 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 320×260×60 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |

Funktionen

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Unterflurwägung | Keine |
| IP-Schutz - Kompletgerät | kein IP-Schutz |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | 3 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 2 |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK US CH |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Batterie-/ Akkuart | Alkali(-Mangan) |
| Batterie | 6×1.5 V AA |
| Batterieanschluss | Pad + Feder |
| Batterie Betriebsdauer | 100 h |
| Batterie-Spannung | 9 V |
| Akku | PCB-A01 |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 30 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 30 h |
| Akku Ladezeit | 10 h |
| Akku optional | Akku optional |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

KERN ECE 10K-3N



Flach, mobil, unkompliziert

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 370×330×100 mm |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,6 kg |
| Versandgewicht | 2,5 kg |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

