

# KERN ECE 20K-2N

**KERN**

Nada complicada, transportável e a muito plana



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa
Família de produto	ECE

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	20000 g
Leitura [d]	10 g
Reprodutibilidade	10 g
Linearidade	± 40 g
Resolução	2.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	30 g
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã tamanho	100×25 mm
Ecrã altura de dígitos	21 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	320×300×60 mm
----------------------------	---------------

Dimensões superfície de pesagem (L×P)	320×260 mm
Dimensões superfície de pesagem	320×260 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	320×260×60 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

## Funções

Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	2

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	6×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	100 h
Bateria tensão	9 V
Acumulador	PCB-A01
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	30 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %

# KERN ECE 20K-2N

Nada complicada, transportável e a muito plana

Temperatura de armazenamento  
[Min] -20 °C

Temperatura de armazenamento  
[Max] 60 °C

## Homologação

Sinal CE ✓

## Serviços

Número do artigo para  
ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração  
DAkkS 963-128

Número do artigo para certificado  
de conformidade 969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 375×340×90 mm

Peso líquido 2,02 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 2,2 kg

Peso bruto aprox. 2,6 kg

Peso de envio 2,55 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

