

KERN ECE 50K-2N

KERN

Nada complicada, transportável e a muito plana



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa
Família de produto	ECE

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	50 kg
Leitura [d]	0,02 kg
Reprodutibilidade	0,02 kg
Linearidade	± 0,08 kg
Resolução	2.500
Zona de tara	50 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	20 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,6 kg
Fluência máxima (15 minutos)	40 g
Fluência máxima (30 minutos)	80 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã tamanho	100×25 mm
Ecrã altura de dígitos	21 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	320×300×60 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	320×260 mm
Dimensões superfície de pesagem	320×260 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	320×260×60 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

Funções

Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	-
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	2

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	6×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	100 h
Bateria tensão	9 V
Acumulador	PCB-A01
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
----------------------------	------

KERN ECE 50K-2N

Nada complicada, transportável e a muito plana

Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	370×330×100 mm
Peso líquido	1,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

