



Le classique avec le système de mesure à diapason robuste

Caractéristiques

- **1** KERN EG: Programme d'ajustage interne en cas de variations de température et de façon temporisée selon des intervalles définis, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- Comportement stable à la température
- Temps de stabilisation court
- Robustesse mécanique élevée
- Haute résistance aux charges d'angle
- Indication de capacité : Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
- Totalisation des pièces de comptage

- **A** Chambre de protection de série pour les modèles avec plateau de dimensions **A**, espace de pesée L×P×H 158×130×78 mm
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques


- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A** Ø 118 mm, grande illustration
 - B** L×P 170×140 mm
 - C** L×P 180×160 mm
- Dimensions totales L×P×H
 - A** 185×235×165 mm
 - B, C** 180×235×75 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C



Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A, B** KERN EG-A05S05
 - C** KERN EG-A09S05
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 12 h avec rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A, B** KERN EG-A04
 - C** KERN EG-A06,
- **2** Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 150×140×130 mm, KERN EG-A03
- Ceillet pour pesées sous balance, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A, B** KERN EG-A07,
 - C** KERN EG-A08,
- Pesée minimale, dépendant de la précision du processus souhaitée, seulement en connexion avec certificat DAKKS, KERN 969-103,
- Qualification des appareils : qualification conforme aux normes avec qualification de l'installation et du fonctionnement (IQ, OQ), pour détails voir la page 232
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Linéarité g	Plateau de pesée	Poids net env. kg	Options	
								Homologation M KERN	Cert. d'étalonnage DAKKS DAKKS KERN
KERN									
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	1,4	-	963-127
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	-	963-127
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	-	963-103
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	1,6	-	963-127
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	3,0	-	963-127
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	3,0	-	963-127
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	3,0	-	963-104
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	3,0	-	963-128

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	2,0	965-216	963-127
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	1,8	965-216	963-127
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	2,0	965-201	963-103
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	4,0	965-216	963-127
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	4,0	965-216	963-127