

KERN EMB 2200-0

KERN

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties



Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Schoolweegschaal |
| Productfamilie | EMB |

Meetsysteem

| | |
|---------------------|--------------|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 2200 g |
| Afreesbaarheid [d] | 1 g |
| Reproduceerbaarheid | 1 g |
| Linearisatie | ± 2 g |
| Resolutie | 2.200 |
| Tarrabereik | 2200 g |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 2 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 2 kg |
| Inslingertijd | 2,5 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 3 g |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
|------------------|---------------------------|

| | |
|----------|-----|
| Eenheden | g |
| | dwt |
| | ozt |
| | oz |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

Scherm

| | |
|--------------|-----|
| Type display | LCD |
|--------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Scherm achtergrondverlichting | geen |
| Scherm grootte | 58×18 mm |
| Scherm cijferhoogte | 15 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 170×244×39 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 150 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 150 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | kunststof |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |

Functies

| | |
|---|-----------------------------------|
| Wegingen onder het weegplateau | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 2 |

Stroomvoorziening

| | |
|---|----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK US CH |

| | |
|--|-------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 300 mA |
|--|-------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|--------------------|------------------|
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
|--------------------|------------------|

| | |
|----------|------------|
| Batterij | 2×1.5 V AA |
|----------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
|---------------------|------------|

| | |
|---------------------|-------|
| Batterij oplaadtijd | 150 h |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|-----|
| Batterij spanning | 3 V |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------------|------|
| Batterij - enkelgewicht | 46 g |
|-------------------------|------|

| | |
|------|--------|
| Accu | KS-A01 |
|------|--------|

| | |
|---|------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 50 h |
|---|------|

| | |
|-----------------|------|
| Accu oplaadtijd | 10 h |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|----------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel |
|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten, bijgevoegd |
|---------------------------|------------------------------|

KERN EMB 2200-0

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 226×205×70 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,55 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,70 kg |
| Verzendgewicht | 0,69 kg |

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 404576 1028395 |
| Goederencode | 84238 129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

