


# KERN EOB 150K50L

**KERN**

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de plataforma
Família de produto	EOB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	0,05 kg
Reprodutibilidade	0,05 kg
Linearidade	± 0,1 kg
Resolução	3.000
Zona de tara	150 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	100 kg (M2)
Possíveis pontos de ajuste	100 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,15 kg
Fluência máxima (15 minutos)	200 g
Fluência máxima (30 minutos)	400 g
Unidade pré-ajustada	kg
	kg
Unidades de medição	lb
	PCS

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	115 x40 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	550×550 mm
Dimensões superfície de pesagem	550×550 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	550×550×58 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material caixa do ecrã	Plásticos
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓
Visor comprimento do cabo	2,7 m

## Funções

Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - plataforma	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 1 min - 99 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	4

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	AUS UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK

# KERN EOB 150K50L

**KERN**

Balança de pacotes completa com placa de pesagem robusta em aço inoxidável

US  
CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	9 V, 100 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	60 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	665×600×90 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,9 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

DAkkS  
+3 DAYS