



## Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Pesare invece di contare! Il facile utilizzo della funzione di conteggio consente di registrare rapidamente grossi quantitativi di pezzi piccoli - con risparmio di tempo e costi!



Pratico apparecchio indicatore a flip/flop: posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o avvitato alla parete (opzionale). Girando la calotta superiore dell'alloggiamento si può definire l'angolo del display e la deviazione dei cavi. Conversione dell'apparecchio indicatore, Factory Option, per un costo aggiuntivo, tempo di consegna + 2 giorni lavorativi, KERN KIB-M01, da indicare nell'ordine, vedi *internet*



### Caratteristiche

- Grazie all'alimentazione batteria (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- 1** Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Base da tavolo con montaggio a muro per l'apparecchio indicatore di serie
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

### Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A, acciaio inox
  - A** 300×300×110 mm
  - B** 500×400×120 mm
  - C** 600×500×150 mm
  - D** 950×500×60 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata	Su richiesta <b>Certificato</b> DAkkS accr. KERN
Bilancia a più campi con visualizzazione sensibile, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa									
EOC 10K-4	6   15	0,2   0,5	0,2   0,5	± 0,6   1,5	5	3	6	<b>A</b>	963-128
EOC 30K-4S	15   35	0,5   1	0,5   1	± 1,5   3	10	3	6	<b>A</b>	963-128
EOC 30K-4	15   35	0,5   1	0,5   1	± 1,5   3	10	3	9	<b>B</b>	963-128
EOC 60K-3	30   60	1   2	1   2	± 3   6	20	3	7	<b>A</b>	963-129
EOC 60K-3L	30   60	1   2	1   2	± 3   6	20	3	9	<b>B</b>	963-129
EOC 100K-3	60   150	2   5	2   5	± 6   15	50	3	6	<b>A</b>	963-129
EOC 100K-3L	60   150	2   5	2   5	± 6   15	50	3	9	<b>B</b>	963-129
EOC 300K-3	150   300	5   10	5   10	± 15   30	100	3	9	<b>B</b>	963-129
Bilancia a più campi senza visualizzazione sensibile									
EOC 6K-3	3   6	1   2	1   2	± 3   6	20	3	6	<b>A</b>	963-128
EOC 30K-3	15   35	5   10	5   10	± 15   30	100	3	6	<b>A</b>	963-128
EOC 30K-3L	15   35	5   10	5   10	± 15   30	100	3	9	<b>B</b>	963-128
EOC 60K-2	30   60	10   20	10   20	± 30   60	200	3	7	<b>A</b>	963-129
EOC 60K-2L	30   60	10   20	10   20	± 30   60	200	3	9	<b>B</b>	963-129
EOC 100K-2	60   150	20   50	20   50	± 60   150	500	3	6	<b>A</b>	963-129
EOC 100K-2L	60   150	20   50	20   50	± 60   150	500	3	9	<b>B</b>	963-129
EOC 100K-2XL	60   150	20   50	20   50	± 60   150	500	3	19	<b>C</b>	963-129
EOC 100K-2XXL	60   150	20   50	20   50	± 60   150	500	2,7*	17	<b>D</b>	963-129
EOC 300K-2	150   300	50   100	50   100	± 150   300	1000	3	9	<b>B</b>	963-129
EOC 300K-2L	150   300	50   100	50   100	± 150   300	1000	3	19	<b>C</b>	963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6	<b>A</b>	963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	<b>A</b>	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	<b>A</b>	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	<b>B</b>	963-129

\* Cavo a spirale, **1** \*\* FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE