


KERN EWJ 300-3H

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Precisieweegschaal
Productfamilie	EWJ

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 g
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,002 g
Linearisatie	± 0,005 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	4 g
Resolutie	300.000
Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Aanbevolen justergewicht	300 g (F1)
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	2 h
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
	g
	t
Eenheden	gn
	dwt
	tl (Tw)

tl (HK)
ozt
ct
lb
N
oz
tl (Cn)
D
mom
bt

Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
--------------	--------------------------------------

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	220×340×321 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	220×340×321 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	155×175×217 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	180×191×230 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	80 mm
Afmetingen weegoppervlak	80 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof, glas
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	150.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 mg

KERN EWJ 300-3H

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	20 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

Interface

Interfaces	RS-232 standaard USB-Device
EasyTouch (ET) - Type aansluiting	RS232 / USB

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
Type batterij/accu	Pb
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu	PFB-A06
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	400x275x410 mm
Nettogewicht	3,572 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

