

KERN EWJ 6000-1SM

KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	EWJ

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 g
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,3 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Peso minimo [Min]	5 g
Risoluzione	60.000
Range di tara	5999,9 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (F1)
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	2 h
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
Possibilità di valutazione della conformità	✓

Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone
----------------------	--------------------------------------

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	LED bianco
Display altezza cifre	16,5 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	215×340×105 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	155×145 mm
Dimensioni superficie di pesata	155×145 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	60.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

EasyTouch (ET) - Tipo di connessione	RS232 / USB
--------------------------------------	-------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete

KERN EWJ 6000-1SM

KERN

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 2500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	PFB-A06
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	II
Divisione di verifica [e]	1 g

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-217
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	410×295×267 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,4 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg

Peso di spedizione 6,5 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

