

# SAUTER FA 50-2025a

**KERN**

Medidor de forças mecânico para medições da força de tracção e pressão com a função „Peak-Hold“



Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-3610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção)	961-1610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-2610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção/força de pressão)	961-3610

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×190×95 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,2 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761139954
Número de mercadoria	90248000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de força mecânico
Família de produto	FA-2025a

## Sistema de medição

Direcções da força	tracção pressão
Gama de medição força [Max] (N)	50 N
Leitura força [d] (N)	0,25 N
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Tolerância (% de [Max])	1%
Unidade pré-ajustada	N

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	232×60×51 mm
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6
Suspensão da carga (força de tracção)	Gancho

## Funções

Função Peak	✓
-------------	---

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------