

# SAUTER FA 500

**KERN**

Medidor de forças mecânico para medições da força de tracção e pressão com a função „Peak-Hold“



|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Max]         | 40 °C  |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C  |

## Serviços


|  |          |
|--|----------|
| Número do artigo para calibração de fábrica                                    | 961-3610 |
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)                  | 961-1610 |
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)                 | 961-2610 |
| Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) | 961-3610 |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 325×190×95 mm         |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,70 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 1,4 kg                |
| Peso de envio                  | 1,22 kg               |

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Marca                | Sauter                     |
| Categoria de produto | Medição da força           |
| Grupo de produto     | Medidor de forças mecânico |
| Família de produto   | FA                         |

## Sistema de medição

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gama de medição força [Max] (N)         | 500 N              |
| Leitura força [d] (N)                   | 2,5 N              |
| Proteção contra sobrecarga (% de [Max]) | 150%               |
| Unidade pré-ajustada                    | N                  |
| Tolerância (% de [Max])                 | 1%                 |
| Direcções da força                      | tracção<br>pressão |

## Desenho

|   |                  |
|---|------------------|
| Dimensões (L×P×A)                       | 232×60×51 mm     |
| Dimensões da caixa (L×P×A)              | 232×60×51 mm     |
| Dimensões completamente montado (L×P×A) | 232×60×51 mm     |
| Material da caixa                       | plástico         |
| Montagem - aplicação de força           | Rosca externa M6 |
| Suspensão da carga (força de tração)    | Gancho           |

## Funções

|             |   |
|-------------|---|
| Função Peak | ✓ |
|-------------|---|

## Condições ambientais

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Temperatura ambiente [Min] | 0 °C |
|----------------------------|------|