

KERN FCF 3K-4

KERN

Balança de mesa compacta com funções múltiplas e alta precisão para indústria, gastronomia e cozinhas



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa
Família de produto	FCF

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	3000 g
Leitura [d]	0,1 g
Reprodutibilidade	0,1 g
Linearidade	± 0,3 g
Resolução	30.000
Zona de tara	3000 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1 kg; 2 kg; 3 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,3 g
Fluência máxima (15 minutos)	400 mg
Fluência máxima (30 minutos)	800 mg
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo

	lb
	oz
	tol

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	270×345×106 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	270×345×106 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	253×228 mm
Dimensões superfície de pesagem	253×228 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓

Funções	
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Determinação de percentagens	✓
Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	15.000
Menor peso parcial na contagem de unidades	200 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	2 g
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 25, 50
Protecção IP - unidade completa	-
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	5

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha

KERN FCF 3K-4

KERN

Balança de mesa compacta com funções múltiplas e alta precisão para indústria, gastronomia e cozinhas

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 300 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	9 V Block
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	20 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	80 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	120 h
Acumulador tiempo de carga	16 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	335×400×185 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,4 kg
Peso de envio	5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

