

KERN FFN 1K-4NM

KERN

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65, opzionalmente con omologazione



Categoria

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia da tavolo protetta IP |
| Famiglia di prodotti | FFN |

Sistema di misura

| | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Numero di portata | 1 |
| Portata [Max] | 1,5 kg |
| Divisione [d] | 0,0005 kg |
| Riproducibilità | 0,0005 kg |
| Linearità | ± 0,0005 kg |
| Peso minimo [Min] | 0,01 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Range di tara | -1,4995 kg |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 1,5 kg (M1) |
| Possibili punti di regolazione | 1,5 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,0005 kg |
| Unità preimpostata | kg |
| Unità di misura | kg g |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | kg g |
| Cella di carico tipo | alluminio IP65 rivestita in silicone |

Display

| | |
|-------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display barrette | 5 |
| Display altezza cifre | 25 mm |

Design

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 243×300×127 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 243×300×127 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 233×193 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 233×193 mm |
| Materiale alloggiamento | acciaio inossidabile, plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|--|---------------------------------|
| Pesate sottobilancia | No |
| Protetta IP - unità completa | IP65 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | 3 min off 5 min 15 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 3 |

Alimentazione

| | |
|---|-------------------------------|
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore e alimentazione |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO UK US CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO AUS UK US CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 12 V, 500 mA |
| Tipo di batteria/accumulatore | Pb |
| Batteria | nessuna batteria |

KERN FFN 1K-4NM

KERN

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|--------------------------|
| Collegamento della batteria | Terminali a innesto |
| Accumulatore | WTB-A01N |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 30 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 50 h |
| Accumulatore tempo di carica | 12 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Min] | 25 % |
| Umidità ambientale [Max] | 95 % |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

Omologazione

| | |
|---|-----------|
| Marchio CE | ✓ |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Classe di precisione | III |
| Divisione di verifica [e] | 0,0005 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-247 |
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-227 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-127 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 310×402×205 mm |
| Peso netto | 3,85 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 4,0 kg |
| Peso lordo ca. | 4,6 kg |
| Peso di spedizione | 5,1 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

