

# KERN FFN 25K10IPM

# KERN

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65, opzionalmente con omologazione



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo protetta IP
Famiglia di prodotti	FFN

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	25 kg
Divisione [d]	0,01 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Linearità	± 0,01 kg
Peso minimo [Min]	0,2 kg
Risoluzione	2.500
Range di tara	-24,99 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	25 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	15 kg; 25 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	5
Display altezza cifre	25 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	243×300×127 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	243×300×127 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	233×193 mm
Dimensioni superficie di pesata	233×193 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile, plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Celle di carico - numero	1

## Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	3

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH

# KERN FFN 25K10IPM

# KERN

Bilancia da tavolo molto versatile, protetta in acciaio inox e tipo di protezione IP65, opzionalmente con omologazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	WTB-A01N
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	12 h

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,01 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×402×205 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	5,1 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

