

KERN FH 500S71

KERN

Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Kit di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	S71

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	1
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Divisione forza [d] (N)	0,1 N
Testa di misura frequenza di misurazione	2 kHz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	10
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	10 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Materiale alloggiamento	plastica
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	500 N
Larghezza massima di serraggio	10 mm

Funzioni

Funzione di mediazione	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 400 mA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	12 h
Accumulatore tempo di carica	4 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	312×170×60 mm
Peso netto	0,85 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,4 kg

KERN FH 500S71



Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione) 963-161

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di compressione) 963-261

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione/forza di
compressione) 963-361

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione) 961-161

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di compressione) 961-261


Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione/forza
di compressione) 961-361

Interfaccia

Interfacce RS-232 di serie

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

