

KERN FH 50UK

KERN

Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição integrada, adaptador do Reino Unido incluído



Dimensões visor (L×P×A)	230×66×36 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6
Suspensão da carga (força de tração)	Gancho

Funções

Função de cálculo da média	✓
Função do valor limite	✓
Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 400 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Acumulador	8,4V / 1200mAh Ni-Hi
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	10 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	12 h
Acumulador tiempo de carga	4 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital (célula de medição interna)
Família de produto	FH-S

Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	50 N
Leitura força [d] (N)	0,01 N
Cabeça de medição frequência	2 kHz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Unidade pré-ajustada	N
Memória interna de dados: Número de valores individuais	10
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Número de plataformas / canais	1
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Direcções da força	tração pressão

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	10 mm
Ecrã reversível	✓

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	230×66×36 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	230×66×36 mm

KERN FH 50UK

KERN

Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição integrada, adaptador do Reino Unido incluído

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração)	963-161
Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão)	963-261
Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão)	963-361
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-161
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-261
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-361

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	312×170×60 mm
Peso líquido	0,62 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,224 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

