

# KERN FH 5K

# KERN

Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe



Dimensions afficheur (L×P×H)	330×190×170 mm
Dimensions cellule de mesure	76,2×51×28,2 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Longueur de câble	3 m
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M12
Montage - Application de la force	Trou fileté M12
Support de charge (force de traction)	Chape articulée

## Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

## Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK US
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 400 mA
Type de pile/accu	NiMH
Batterie	8,4V / 1200mAh Ni-Hi
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	12 h
Batterie temps de chargement	4 h

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Dynamomètre digital (capteur externe)
Famille de produits	FH-M

## Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	5 kN
Lecture force [d] (N)	1 N
Tête de mesure fréquence de mesure	2 kHz
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Unité prééglée	N
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	10
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Nombre de plateformes / canaux	1
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Directions de force	traction compression

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	10 mm
Affichage réversible	✓

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	230×66×36 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	320×190×166 mm

# KERN FH 5K

Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe

Température de stockage [Max] 40 °C

## Homologation

Sigle CE ✓

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction) 963-163

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de compression) 963-263

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression) 963-363

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction) 961-163

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression) 961-263

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) 961-363

## Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d  
Dimensions emballage (L×P×H) 325×185×165 mm  
Poids net 1,8 kg  
Mode de livraison Service de colis  
Poids net env. 1,8 kg  
Poids brut env. 3,0 kg  
Poids d'expédition 3 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

