

KERN FH 5UK

KERN

Universele digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met geïntegreerde meetcel, inclusief UK-adapter



Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	230×66×36 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Kabellengte	3 m
Lastopname (trekkracht)	Haak

Functies

Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 standaard
------------	------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	UK
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 400 mA
Type batterij/accu	NiMH
Accu	8,4V / 1200mAh Ni-Hi
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h
Accu oplaadtijd	4 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeter (interne meetcel)
Productfamilie	FH-S

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	5 N
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	0,001 N
Meetkop meetfrequentie	2 kHz
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Vooraf ingestelde eenheid	N
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	10
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Aantal platforms / kanalen	1
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Krachtrichtingen	trek druk

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	10 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	230×66×36 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	230×66×36 mm

KERN FH 5UK



Universele digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met geïntegreerde meetcel, inclusief UK-adapter

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-261
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-361

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	312×170×60 mm
Nettogewicht	0,62 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,224 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

