

KERN FL 2K

KERN

Potente dinamometro digitale agevolato da display grafico per misurazioni di trazione e compressione con cella di misura esterna



Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	170×75×30 mm
Dimensioni cella di misura	69,7×59,5×23,7 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Materiale alloggiamento del display	Alluminio
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M12
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M12
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Testa snodate

Funzioni

Funzione valore limite	✓
Segnale analogico	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device analogica (0 +/-2V)
------------	--

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
---	---------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
---	-------------

Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
-------------------------------	------

Batteria capacità	750 mAh
-------------------	---------

Batteria tensione	4,8 V
-------------------	-------

Accumulatore	4,8 V 750 mA
--------------	--------------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
---	-----

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	10 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	8 h
------------------------------	-----

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometri digitali (cella di misura esterna)
Famiglia di prodotti	FL-M

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	2,5 kN
Divisione forza [d] (N)	1 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Unità preimpostata	N
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Numero di piattaforme / canali	1
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Directione de la forza	trazione compressione

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	8,5 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	170×75×30 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	170×75×30 mm

KERN FL 2K



Potente dinamometro digitale agevolato da display grafico per misurazioni di trazione e compressione con cella di misura esterna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi


Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-162
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-262
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-362
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-162
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-262
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-362

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	373×324×113 mm
Peso netto	0,515 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	2,7 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

