

KERN FL 5K

KERN

Potente dinamometro digitale agevolato da display grafico per misurazioni di trazione e compressione con cella di misura esterna



Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	175×75×30 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	175×75×30 mm
Materiale alloggiamento del display	Alluminio
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Testa snodate
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M12
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M12
Dimensioni cella di misura	69,2×59,5×23,7 mm

Funzioni

Funzione valore limite	✓
Segnale analogico	✓
Funzione di memoria	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Accumulatore	4,8 V 750 mA
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	10 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometri digitali (cella di misura esterna)
Famiglia di prodotti	FL-M

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	1
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Divisione forza [d] (N)	2 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	8,5 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	175×75×30 mm
---	--------------

KERN FL 5K

KERN

Potente dinamometro digitale agevolato da display grafico per misurazioni di trazione e compressione con cella di misura esterna

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	370×325×115 mm
Peso netto	1,305 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	2,8 kg

Servizi


Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-163
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-263
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-363
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-163
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-263
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-363

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device analogica (0 +/-2V)
------------	--

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

