

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-NL

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	8000 g; 15000 g
Divisione [d]	1 g; 2 g
Riproducibilità	1 g; 2 g
Linearità	± 3 g; 6 g
Risoluzione	8.000, 7.500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	10 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min; 30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g; 6 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	8 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	16 g
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	252×200 mm
Dimensioni superficie di pesata	252×200 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione	48 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	66 h
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria tensione	6 V

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

KERN FOB 10K-3NL

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-128

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 420×305×165 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 3,8 kg

Peso lordo ca. 4,6 kg

Peso di spedizione 4,55 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

