

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água



Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	252×200 mm
Dimensões superfície de pesagem	252×200 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox

Funções

Pesagens em suspensão	Não
Proteção IP - unidade completa	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	4

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	66 h
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tensão	6 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-NL

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	16000 g; 30000 g
Leitura [d]	2 g; 5 g
Reprodutibilidade	2 g; 5 g
Linearidade	± 6 g; 15 g
Resolução	8.000, 6.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	20 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min; 30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	10 g; 25 g
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

KERN FOB 30K-3NL

KERN

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C
------------------------------------	-------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
--	---------

Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
--	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×305×165 mm
--------------------------------	----------------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------


Peso líquido aprox.	3,8 kg
---------------------	--------

Peso bruto aprox.	4,6 kg
-------------------	--------

Peso de envio	4,55 kg
---------------	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

