

# KERN FOB 500-1S

# KERN

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-S

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	500 g
Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Resolutie	5.000
Tarrabereik	500 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	500 g (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	500 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Maximale kruip (15 minuten)	400 mg
Maximale kruip (30 minuten)	800 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g dwt ozt

	lb
	oz

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	20 mm

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	155×175×40 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	125×155 mm
Afmetingen weegoppervlak	125×155 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	155×125×8 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal

## Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
	3 min
	off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
	5 min
	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	560 mAh
Batterij spanning	9 V

# KERN FOB 500-1S

**KERN**

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	220×190×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	0,839 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

