

# KERN FOB 5K-3NS

**KERN**

Balança de mesa em aço inoxidável compacta com alto grau de proteção IP65 contra poeira e salpicos de água



Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	150×170×40 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	120×150 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	120×150 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	150×120×8 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	aço inox

## Funções

Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 4 min 5 min 2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	3

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Ficha de ligação; frente mais, traseira menos
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	9 V Block
Conexão da bateria	Bloco de 9v
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	20 h
Bateria tiempo de carga	20 h
Bateria capacidade	560 mAh
Bateria tensão	9 V
Número de células da bateria	1

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-NS

## Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	5000 g
Leitura [d]	1 g
Reprodutibilidade	1 g
Linearidade	± 2 g
Resolução	5.000
Zona de tara	5000 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	5 kg
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	3 g
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	g lb
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g
Unidade pré-ajustada	g

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

# KERN FOB 5K-3NS

# KERN

Balança de mesa em aço inoxidável compacta com alto grau de proteção IP65 contra poeira e salpicos de água

Bateria – peso individual	47 g
Bateria – peso total no artigo	47 g
Capacidade da bateria (Wh)	5,04 Wh
Testes aprovados de acordo com a norma UN 38.3	✓
Bateria/acumulador ligado	não conectado, em anexo

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkKS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	255×195×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,878 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761161559
Número de mercadoria	84238129
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

