

KERN FOB 7K-4NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras



Pantalla altura de dígitos 25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A) 285×255×90 mm

Dimensiones superficie de pesaje (A×P) 252×200 mm

Dimensiones superficie de pesaje 252×200 mm

Material de carcasa acero inoxidable

Material plato de pesaje acero inoxidable

Funciones

Pesajes inferiores No

Protección IP - unidad completa IP67

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador 2 min

Función de tara manualmente (varias veces)

Número de teclas de manejo 4

Alimentación

Alimentación suministrada Batería

Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional EURO UK CH

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 230 V AC, 50 Hz

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 15 V, 500 mA

Tipo de batería / acumulador Álcali(-manganeso)

Pila 4×1.5 V AA

Conexión de la batería Almohadilla + Muelle

Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación 48 h

Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación 66 h

Pila tiempo de carga 48 h

Batería tensión 6 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] 5 °C

Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Humedad ambiental [Min] 25 %

Humedad ambiental [Max] 95 %

Temperatura de almacenamiento [Min] -10 °C

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-NL

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	2
Campo de pesaje [Max]	5000 g; 7500 g
Lectura [d]	0,5 g; 1 g
Reproducibilidad	0,5 g; 1 g
Linealidad	± 1,5 g; 3 g
Resolución	10.000, 7.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	5 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	5 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	30 min; 30 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Fluencia máxima (15 minutos)	4 g
Fluencia máxima (30 minutos)	8 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí

KERN FOB 7K-4NL



Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras

Temperatura de almacenamiento
[Max] 40 °C

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste
para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 420×305×180 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,6 kg

Peso de envío 4,6 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

