

# SAUTER FS 2-100

# KERN

Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen



Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Montage - krachttoepassing	Buitendraad M6

## Functies

Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	2.400 mAh
Batterij spanning	3,7 V
Accu	3,7V, 2400mAh
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	8 h

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht)	963-161
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht)	963-261
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-361

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeter
Productfamilie	FS

## Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	100 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,02 N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Vooraf ingestelde eenheid	N
Aantal platforms / kanalen	2
Krachtrichtingen	trek druk

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320x480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	71x31x180 mm
Materiaal behuizing	kunststof

# SAUTER FS 2-100

Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie (trekkracht) 961-161

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie (drukkracht) 961-261


Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie (trekkracht/  
drukkracht) 961-361

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	280×185×90 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,25 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

