

# SAUTER FS 2-100

**KERN**

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas



Montagem - aplicação de força Rosca externa M6

## Funções

Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS (força de tração)	963-161
Número do artigo para calibração DAkKS (força de pressão)	963-261

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital
Família de produto	FS

## Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	100 N
Leitura força [d] (N)	0,02 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Unidade pré-ajustada	N
Número de plataformas / canais	2
Direcções da força	tração pressão

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320x480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

## Desenho

Dimensões da caixa (LxPxA)	71x31x180 mm
Dimensões completamente montado (LxPxA)	71x31x180 mm
Dimensões visor (LxPxA)	71x31x180 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos

# SAUTER FS 2-100

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas


Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão)	963-361
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-161
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-261
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-361

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×90 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,25 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

