

SAUTER FS 2-100KRQ1

KERN

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer runder Miniatur-Messzelle CR 10000-1Q1 für Druckkraftmessungen



Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	selectable

Schnittstelle	
Schnittstellen	USB-Device

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Steckernetzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5V, 1A
Strombuchse für Netzteil	USB C
Batterie-/ Akkart	Li-Ion
Batterieanschluss	2 pol Wannenstecker
Batterie-Kapazität	2.400 mAh
Batterie-Spannung	3,7 V
Akku	3,7V, 2400mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	5 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	8 h
Akku Ladezeit	8 h

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft)	961-266

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	3 d
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	2,4 kg
Versandgewicht	2,362 kg

Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Kraftmessgeräte-Set
Produktfamilie	FS RQ1

Messsystem	
Messbereich Kraft [Max] (N)	100 kN
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	20 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Voreingestellte Einheit	N
Anzahl Plattformen / Kanäle	2
Kraftrichtungen	Druck

Display	
Terminal - Display-Art	TFT, farbig
Display Auflösung	320x480
Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch

Bauform	
Abmessungen Messzelle (rund)	82x44 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen	
IP-Schutz - Lastzelle	IP68
Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓


SAUTER FS 2-100KRQ1



Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer runder Miniatur-Messzelle CR 10000-1Q1 für Druckkraftmessungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

