

# KERN FS 2-100KRQ1

**KERN**

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe miniature et ronde CR 10000-1Q1 pour les mesures de force de compression



Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
--	------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
--	----

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
--	----------

Type de pile/accu	Li-Ion
-------------------	--------

Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
--------------------------	---------------------------------

Pile capacité	2.400 mAh
---------------	-----------

Pile tension	3,7 V
--------------	-------

Batterie	3,7V, 2400mAh
----------	---------------

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
--	-----

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
--	-----

Batterie temps de chargement	8 h
------------------------------	-----

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-266
---	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	3 d
---------------------	-----

Poids net	1,4 kg
-----------	--------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	1,4 kg
----------------	--------

Poids brut env.	2,4 kg
-----------------	--------

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Set de dynamomètre
Famille de produits	FS RQ1

## Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	100 kN
Lecture force [d] (N)	20 N
Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Unité pré-réglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2
Directions de force	compression

## Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480

Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien
------------------------------------	--

## Forme de construction

Dimensions cellule de mesure (cylindrique)	82×44 mm
--	----------

Matériau boîtier	plastique
------------------	-----------

Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
-----------------------------	------------

## Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP68
-----------------------------------	------

# KERN FS 2-100KRQ1




Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe miniature et ronde CR 10000-1Q1 pour les mesures de force de compression

Poids d'expédition 2,362 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

