

# KERN FS 2-100OY2

**KERN**

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 10-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)



Montaggio - applicazione della forza Filettatura esterna M5

## Funzioni

Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

## Interfaccia

Interfacce USB-Device

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di trazione)	963-161
Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di compressione)	963-261

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS OY2

## Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	100 N
Divisione forza [d] (N)	0,02 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione

## Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

## Design

Dimensioni cella di misura (cilindrica)	26×37,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M5

# KERN FS 2-1000Y2

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 10-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)


Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-361
---	---------

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	0,372 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,268 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

