

# KERN FS 2-10KRY1

**KERN**

Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 1000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - dissipazione della forza	8 × foro passante Ø 6,5 mm
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	105×37 mm

## Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	2,985 kg

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS RY1

## Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	2 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480

Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco
	Inglese
	Francese
	Spagnolo Italiano

## Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M16 × 1,5

# KERN FS 2-10KRY1



Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 1000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-164

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-264


Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-364

## Interfaccia

Interfacce USB-Device

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

