

SAUTER FS 2-10KRY1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 1000-1Y1 para tracção e força compressiva



Categoria

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Medição da força |
| Grupo de produto | Conjunto de medidor de força |
| Família de produto | FS RY1 |

Sistema de medição

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Direcções da força | tracção pressão |
| Gama de medição força [Max] (N) | 10 kN |
| Leitura força [d] (N) | 2 N |
| Cabeça de medição frequência | 1000 Hz |
| Número de plataformas / canais | 2 |
| Unidade pré-ajustada | N |

Ecrã

| | |
|------------------------------------|---|
| Ecrã tipo | TFT, colorido |
| Ecrã resolução | 320×480 |
| Idiomas da interface do utilizador | Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano |

Desenho

| | |
|---|----------------------------|
| Medidas da célula de medição (cilíndrico) | 105×37 mm |
| Material da caixa | plástico |
| Material caixa do ecrã | plástico |
| Montagem - dissipação de força | 8 × furo passante Ø 6,5 mm |
| Montagem - aplicação de força | Furo roscado M16 × 1,5 |

Funções

| | |
|--|---------------|
| Protecção IP - célula de carga | IP68 |
| Função Peak | ✓ |
| Função memória | ✓ |
| Função estatística | ✓ |
| Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador | seleccionável |

Interface

| | |
|------------|------------|
| Interfaces | USB-Device |
|------------|------------|

Fornecimento de energia

| | |
|---|--|
| Fonte de alimentação fornecida | Acumulador e fornecimento de energia |
| Tipo de fonte de alimentação | USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável) |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento | EURO |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional | UK |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] | 5 V, 1 A |
| Tomada eléctrica para a fonte de alimentação | USB C |
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Ion |
| Conexão da bateria | Conector de 2 pólos para banheira |
| Bateria capacidade | 2.400 mAh |
| Bateria tensão | 3,7 V |
| Número de células da bateria | 1 |
| Bateria - estrutura/forma | Combinação inseparável de células (Pack) |
| Capacidade da bateria (Wh) | 8,88 Wh |
| Bateria - Teor de lítio | 720 mg |
| Acumulador | 3,7V, 2400mAh |
| Acumulador tempo de operação - con retroiluminação | 5 h |
| Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação | 8 h |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Bateria/acumulador ligado | conexão eléctrica fixa, não isolada |

SAUTER FS 2-10KRY 1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 1000-1Y1 para tracção e força compressiva

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração) 961-164

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-264

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) 961-364

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 3 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 410×270×240 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 2,0 kg

Peso bruto aprox. 3,0 kg

Peso de envio 5,3 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 404576 1358409

Número de mercadoria 90248000

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

