

KERN FS 2-1KOY2

KERN

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 100-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)



Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M12
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	51×70 mm

Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	0,755 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	1,643 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS OY2

Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	0,2 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M12

KERN FS 2-1KOY2



Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 100-Y2 (Per misurazione della forza di trazione e compressione)

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione) 963-162

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di compressione) 963-262


Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione/forza di
compressione) 963-362

Interfaccia

Interfacce USB-Device

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

