

# KERN FS 2-1KSP1

**KERN**

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS 100-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen



## Funktionen

Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	selectable

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Steckernetzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5V, 1A
Batterie-/Akkuart	Li-Ion
Batterieanschluss	2 pol Wannenstecker
Batterie-Kapazität	2.400 mAh
Batterie-Spannung	3,7 V
Akku	3,7V, 2400mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	5 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	8 h
Akku Ladezeit	8 h

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	3 d
Nettogewicht	0,88 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	1,835 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung (Zugkraft)	963-162
Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Druckkraft)	963-262
Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft)	963-362

## Schnittstelle

Schnittstellen	USB-Device
----------------	------------

## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Kraftmessgeräte-Set
Produktfamilie	FS SP1

## Messsystem

Anzahl Plattformen / Kanäle	2
Kraftrichtungen	Zug Druck
Voreingestellte Einheit	N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,2 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Terminal - Display-Art	TFT, farbig
Display Auflösung	320x480
Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch

## Bauform

Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung M10
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M10
Abmessungen Messzelle	50,8×76,2×19 mm


# KERN FS 2-1KSP1



Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS 100-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

