

SAUTER FS 2-20

KERN

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas



Funções

Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkS (força de tração)	963-161
Número do artigo para calibração DAkS (força de pressão)	963-261

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital
Família de produto	FS

Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	20 N
Leitura força [d] (N)	0,004 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Unidade pré-ajustada	N
Número de plataformas / canais	2

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões visor (L×P×A)	71×31×180 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6

SAUTER FS 2-20

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão)	963-361
---	---------

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-161
---	---------

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-261
--	---------


Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-361
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×90 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,25 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

