

KERN FS 2-200KRY1

KERN

Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 20000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - applicazione della forza Foro filettato M32 x 1,5

Funzioni

Protetta IP - cella di carico	IP68
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Interfaccia

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-167
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-267

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS RY1

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	200 kN
Divisione forza [d] (N)	40 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320x480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Dimensioni cella di misura (cilindrica)	125x52 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Montaggio - dissipazione della forza	8 x foro passante Ø 8,5 mm

KERN FS 2-200KRY1

Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 20000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione


Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-367

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	2,985 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

