

SAUTER FS 2-20KSP1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 2000-3P1 para medições de força de tracção e compressão



Funções

Protecção IP - célula de carga	IP67
Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	USB C
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Número de células da bateria	1
Bateria - estrutura/forma	Combinação inseparável de células (Pack)
Capacidade da bateria (Wh)	8,88 Wh
Bateria - Teor de lítio	720 mg
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Bateria/acumulador ligado	conexão eléctrica fixa, não isolada

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de medidor de força
Família de produto	FS SP1

Sistema de medição

Direcções da força	tracção pressão
Gama de medição força [Max] (N)	20 kN
Leitura força [d] (N)	4 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2
Unidade pré-ajustada	N

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

Desenho

Medidas da célula de medição	76,2×101,6×25,4 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	plástico
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M20 × 1,5
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M20 × 1,5

SAUTER FS 2-20KSP1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 2000-3P1 para medições de força de tracção e compressão

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção) 961-164

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-264

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção/força de pressão) 961-364

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 3 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 410×270×240 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 1,6 kg

Peso bruto aprox. 2,6 kg

Peso de envio 5,3 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761358492

Número de mercadoria 90248000

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

