

KERN FS 2-25KRQ1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa em miniatura redonda CR 2500-1Q1 para medições de força compressiva



Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-265
----------------------------------------------------------------	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	3 d
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS RQ1

Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	25 kN
Leitura força [d] (N)	5 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Unidade pré-ajustada	N
Número de plataformas / canais	2
Direcções da força	pressão

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

Desenho

Medidas da célula de medição (cilíndrico)	82×44 mm
Material da caixa	plástico
Material caixa do ecrã	Plásticos

Funções

Protecção IP - célula de carga	IP68
--------------------------------	------

KERN FS 2-25KRQ1

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa em miniatura redonda CR 2500-1Q1 para medições de força compressiva

Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	2,246 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

