

# KERN FS 2-2KSP1

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 250-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Dimensioni cella di misura 50,8×76,2×19 mm

## Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Peso netto	1,66 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,8 kg
Peso di spedizione	2,61 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di trazione)	963-163
Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di compressione)	963-263

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS SP1

## Sistema di misura

Numero di piattaforme / canali	2
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Divisione forza [d] (N)	0,5 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

## Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M6

# KERN FS 2-2KSP1



Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 250-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione


Numero di articolo per calibrazione  
DAkks (forza di trazione/forza di compressione) 963-363

## Interfaccia

Interfacce USB-Device

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

