

KERN FS 2-500OY1

KERN

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 50-Y1



Montaje - aplicación de fuerza	Pieza de presión (del lado del cliente)
--------------------------------	---

Funciones

Protección IP - célula de carga	IP65
Función Peak	✓
Función de memoria	✓
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable

Interfaz

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe tipo	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
--	------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
--	----

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
--	----------

Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
------------------------------	--------

Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
------------------------	-------------------------------

Batería capacidad	2.400 mAh
-------------------	-----------

Batería tensión	3,7 V
-----------------	-------

Acumulador	3,7V, 2400mAh
------------	---------------

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
--	-----

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
--	-----

Acumulador tiempo de carga	8 h
----------------------------	-----

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Kit de instrumento medidor de fuerza
Familia de productos	FS OY1

Sistema de medición

Rango de medición fuerza [Max] (N)	500 N
Lectura fuerza [d] (N)	0,1 N
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Unidad predefinida	N
Número de plataformas / canales	2
Direcciones de la fuerza	compresión

Pantalla

Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano

Diseño

Dimensiones célula de carga (cilíndrico)	20×12 mm
Material de carcasa	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Montaje - disipación de fuerzas	3 × agujero roscado M3

KERN FS 2-5000Y1



Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 50-Y1

Servicios


Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión)	963-261
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	3 d
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,245 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

