

KERN FS 2-500OY1

KERN

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS 2 e dalla cella di misura CO 50-Y1



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio - applicazione della forza | Pezzo a pressione (dal lato cliente) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

Funzioni

| | |
|---|---------------|
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |
| Funzione Peak | ✓ |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Funzione statistica | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | selezionabile |

Interfaccia

| | |
|------------|------------|
| Interfacce | USB-Device |
|------------|------------|

Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore e alimentazione |
| Alimentatore di rete tipo | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | UK |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 5 V, 1 A |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Collegamento della batteria | Connettore a 2 poli per vasca |
| Batteria capacità | 2.400 mAh |
| Batteria tensione | 3,7 V |
| Accumulatore | 3,7V, 2400mAh |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 5 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 8 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAKS (forza di compressione) | 963-261 |
|--|---------|

Categoria

| | |
|-----------------------|---|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Misurazione di forze |
| Gruppo di prodotti | Set di strumento di misurazione per forze |
| Famiglia di prodotti | FS OY1 |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Campo di misura forza [Max] (N) | 500 N |
| Divisione forza [d] (N) | 0,1 N |
| Testa di misura frequenza di misurazione | 1000 Hz |
| Unità preimpostata | N |
| Numero di piattaforme / canali | 2 |
| Directione de la forza | compressione |

Display

| | |
|-----------------------------------|--|
| Display tipo | TFT, colorato |
| Display risoluzione | 320×480 |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano |

Design

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensioni cella di misura (cilindrica) | 20×12 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Montaggio - dissipazione della forza | 3 × foro filettato M3 |

KERN FS 2-5000Y1


Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS 2 e dalla cella di misura CO 50-Y1

Imballaggio e spedizione

| | |
|----------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 3 d |
| Peso netto | 0,349 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
| Peso lordo ca. | 1,4 kg |
| Peso di spedizione | 1,245 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

