

# KERN FS 2-500OY1

# KERN

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 50-Y1



Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	selecteerbaar

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	2.400 mAh
Batterij spanning	3,7 V
Accu	3,7V, 2400mAh
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	8 h

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie (drukkracht)	963-261
--	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	3 d
Nettogewicht	0,349 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,245 kg

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS OY1

## Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,1 N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Vooraf ingestelde eenheid	N
Aantal platforms / kanalen	2
Krachtrichtingen	druk

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480

Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans
---------------------------------	---

## Ontwerp

Afmetingen meetcel (cilindrisch)	20×12 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Montage - krachtverdeling	3 × tapgat M3
Montage - krachttoepassing	Drukstuk (van klantzijde)

## Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------


# KERN FS 2-5000Y1



Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 50-Y1

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

